

**Garant**

**Degroșare placă rotativă indexabilă CNMG, HB7020, Dimensiune / cantitate:  
120412/30**

**Date comandă**

Numărul de comandă	GG2531 120412/30
GTIN	4067263092599
Clasa articolului	GGN

**Descriere tehnică**

Conținut	250324 HB7020
Viteză de așchiere $v_c$ Aplicație principală	100 - 260 mm/min
Avans $f$	0,3 - 0,5 mm/rot
Adâncime de tăiere $a_p$	0,8 - 4,25 mm
Număr de bucăți	30
Categorie	HB7020
Sfărâmatore de așchii	SG
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire

## Accesorii

CNMG 120412 Categorie HB7020

250324 HB7020