

**Insertie rotativă indexabilă cu prelucrare medie CNMG, HBT020, Dimensiune / cantitate: 120408/30****Date comandă**

Numărul de comandă	GG2530 120408/30
GTIN	4067263092513
Clasa articolului	GGN

**Descriere tehnică**

Conținut	250197 HBT020
Viteză de aşchiere $v_c$ Aplicație principală	120 - 240 mm/min
Adâncime de tăiere $a_p$	0,55 - 4,25 mm
Avans $f$	0,2 - 0,3 mm/rot
Număr de bucăți	30
Categorie	HBT020
Sfărâmatör de aşchii	PM
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire

## Accesorii

CNMG 120408 Categorie HBT020

250197 HBT020