

Garant**Degroșare placă rotativă indexabilă CNMG, HB7020, Dimensiune / cantitate:
160608/30****Date comandă**

Numărul de comandă	GG2531 160608/30
GTIN	4067263092636
Clasa articolului	GGN

Descriere tehnică

Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală	100 - 260 mm/min
Conținut	250334 HB7020
Adâncime de tăiere a_p	0,55 - 5,5 mm
Avans f	0,3 - 0,5 mm/rot
Număr de bucăți	30
Categorie	HB7020
Sfărâmatör de aşchii	SG
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire

Accesorii

CNMG 160608 Categorie HB7020

250334 HB7020