


**Insertie rotativă indexabilă cu prelucrare medie CNMG, HBT020, Dimensiune / cantitate: 120408/50****Date comandă**

Numărul de comandă	GG2530 120408/50
GTIN	4067263092520
Clasa articolului	GGN

Descriere tehnică

Adâncime de tăiere a_p	0,55 - 4,25 mm
Avans f	0,2 - 0,3 mm/rot
Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală	120 - 240 mm/min
Număr de bucăți	50
Conținut	250197 HBT020
Categorie	HBT020
Sfărâmatör de aşchii	PM
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire

Accesorii

CNMG 120408 Categorie HBT020

250197 HBT020