

Garant**Degroșare placă rotativă indexabilă CNMG, HB7020, Dimensiune / cantitate:
120408/30****Date comandă**

Numărul de comandă	GG2531 120408/30
GTIN	4067263092575
Clasa articolului	GGN

Descriere tehnică

Conținut	250322 HB7020
Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală	100 - 260 mm/min
Adâncime de tăiere a_p	0,55 - 4,25 mm
Avans f	0,3 - 0,5 mm/rot
Număr de bucăți	30
Categorie	HB7020
Sfărâmatör de aşchii	SG
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire

Accesorii

CNMG 120408 Categorie HB7020

250322 HB7020