

Garant**Degroșare placă rotativă indexabilă CNMG, HB7020, Dimensiune / cantitate:
120408/50****Date comandă**

Numărul de comandă	GG2531 120408/50
GTIN	4067263092582
Clasa articolului	GGN

Descriere tehnică

Avans f	0,3 - 0,5 mm/rot
Adâncime de tăiere a_p	0,55 - 4,25 mm
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	100 - 260 mm/min
Număr de bucăți	50
Conținut	250322 HB7020
Categorie	HB7020
Sfărâmător de așchii	SG
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire

Accesorii

CNMG 120408 Categorie HB7020

250322 HB7020