

**Garant****Degroșare placă rotativă indexabilă CNMG, HB7020, Dimensiune / cantitate:  
190624/30****Date comandă**

Numărul de comandă	GG2531 190624/30
GTIN	4067263092711
Clasa articolului	GGN

**Descriere tehnică**

Viteză de aşchiere $v_c$ Aplicație principală	100 - 260 mm/min
Conținut	250343 HB7020
Avans $f$	0,3 - 0,5 mm/rot
Adâncime de tăiere $a_p$	1,6 - 6,75 mm
Număr de bucăți	30
Categorie	HB7020
Sfărâmatör de aşchii	SG
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire

## Accesorii

CNMG 190624 Categorie HB7020

250343 HB7020