

Garant**Insertie rotativă indexabilă cu prelucrare medie DNMG, HB7020, Dimensiune / cantitate: 150612/50****Date comandă**

Numărul de comandă	GG2535 150612/50
GTIN	4067263092902
Clasa articolului	GGN

Descriere tehnică

Avans f	0,25 - 0,4 mm/rot
Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală	125 - 280 mm/min
Adâncime de tăiere a_p	0,8 - 3,75 mm
Număr de bucăți	50
Conținut	250764 HB7020
Categorie	HB7020
Sfărâmatător de aşchii	SM
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire

Accesorii

DNMG 150612 Categorie HB7020

250764 HB7020