

Garant**Insertie rotativă indexabilă cu prelucrare medie DNMG, HB7020, Dimensiune / cantitate: 150604/50****Date comandă**

Numărul de comandă	GG2535 150604/50
GTIN	4067263092865
Clasa articolului	GGN

Descriere tehnică

Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală	125 - 280 mm/min
Adâncime de tăiere a_p	0,25 - 3,75 mm
Avans f	0,25 - 0,4 mm/rot
Număr de bucăți	50
Conținut	250760 HB7020
Categorie	HB7020
Sfărâmatör de aşchii	SM
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire

Accesorii

DNMG 150604 Categorie HB7020

250760 HB7020