

HOLEX**Insertie rotativă indexabilă cu prelucrare medie DNMG, HBT020, Dimensiune / cantitate: 110404/50****Date comandă**

| | |
|--------------------|------------------|
| Numărul de comandă | GG2538 110404/50 |
| GTIN | 4067263092926 |
| Clasa articolului | GGN |

Descriere tehnică

| | |
|---|------------------------------------|
| Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală | 120 - 240 mm/min |
| Avans f | 0,2 - 0,3 mm/rot |
| Adâncime de tăiere a_p | 0,25 - 2,75 mm |
| Număr de bucăți | 50 |
| Conținut | 250780 HBT020 |
| Categorie | HBT020 |
| Sfărâmător de aşchii | PM |
| Tip produs | Plăcuță amovibilă pentru strunjire |

Accesorii

DNMG 110404 Categorie HBT020

250780 HBT020