

Garant**Insertie rotativă indexabilă cu prelucrare medie DNMG, HB7020, Dimensiune / cantitate: 110404/50****Date comandă**

| | |
|--------------------|------------------|
| Numărul de comandă | GG2535 110404/50 |
| GTIN | 4067263092827 |
| Clasa articolului | GGN |

Descriere tehnică

| | |
|---|------------------------------------|
| Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală | 125 - 280 mm/min |
| Adâncime de tăiere a_p | 0,25 - 2,75 mm |
| Avans f | 0,25 - 0,4 mm/rot |
| Număr de bucăți | 50 |
| Conținut | 250752 HB7020 |
| Categorie | HB7020 |
| Sfărâmatore de aşchii | SM |
| Tip produs | Plăcuță amovibilă pentru strunjire |

Accesorii

DNMG 110404 Categorie HB7020

250752 HB7020