

Garant

Insertie rotativă indexabilă cu prelucrare medie DNMG, HB7020, Dimensiune / cantitate: 150608/30

**Date comandă**

Numărul de comandă	GG2535 150608/30
GTIN	4067263092872
Clasa articolului	GGN

Descriere tehnică

Conținut	250762 HB7020
Adâncime de tăiere a_p	0,55 - 3,75 mm
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	125 - 280 mm/min
Avans f	0,25 - 0,4 mm/rot
Număr de bucăți	30
Categorie	HB7020
Sfărâmatător de așchii	SM
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire

Accesorii

DNMG 150608 Categorie HB7020

250762 HB7020