

**Garant****Insertie rotativă indexabilă cu prelucrare medie DNMG, HB7020, Dimensiune / cantitate: 150608/50****Date comandă**

Numărul de comandă	GG2535 150608/50
GTIN	4067263092889
Clasa articolului	GGN

**Descriere tehnică**

Viteză de aşchiere $v_c$ Aplicație principală	125 - 280 mm/min
Adâncime de tăiere $a_p$	0,55 - 3,75 mm
Avans $f$	0,25 - 0,4 mm/rot
Număr de bucăți	50
Conținut	250762 HB7020
Categorie	HB7020
Sfărâmatător de aşchii	SM
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire

## Accesorii

DNMG 150608 Categorie HB7020

250762 HB7020