

**Garant**

**Insertie rotativă indexabilă cu prelucrare medie DNMG, HB7020, Dimensiune / cantitate: 150612/30**

**Date comandă**

Numărul de comandă	GG2535 150612/30
GTIN	4067263092896
Clasa articolului	GGN

**Descriere tehnică**

Viteză de aşchiere $v_c$ Aplicație principală	125 - 280 mm/min
Conținut	250764 HB7020
Adâncime de tăiere $a_p$	0,8 - 3,75 mm
Avans $f$	0,25 - 0,4 mm/rot
Număr de bucăți	30
Categorie	HB7020
Sfărâmatör de aşchii	SM
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire

## Accesorii

DNMG 150612 Categorie HB7020

250764 HB7020