

**Insertie rotativă indexabilă cu prelucrare medie DNMG, HBT020, Dimensiune / cantitate: 110408/30****Date comandă**

Numărul de comandă	GG2538 110408/30
GTIN	4067263092933
Clasa articolului	GGN

Descriere tehnică

Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală	120 - 240 mm/min
Adâncime de tăiere a_p	0,55 - 2,75 mm
Conținut	250781 HBT020
Avans f	0,2 - 0,3 mm/rot
Număr de bucăți	30
Categorie	HBT020
Sfărâmatör de aşchii	PM
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire

Accesorii

DNMG 110408 Categorie HBT020

250781 HBT020