


**Insertie rotativă indexabilă cu prelucrare medie CNMG, HBT020, Dimensiune / cantitate: 120412/30****Date comandă**

Numărul de comandă	GG2530 120412/30
GTIN	4067263092537
Clasa articolului	GGN

Descriere tehnică

Adâncime de tăiere a_p	0,8 - 4,25 mm
Conținut	250198 HBT020
Avans f	0,2 - 0,3 mm/rot
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	120 - 240 mm/min
Număr de bucăți	30
Categorie	HBT020
Sfărâmatore de așchii	PM
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire

Accesorii

CNMG 120412 Categorie HBT020

250198 HBT020