

**Insertie rotativă indexabilă cu prelucrare medie DNMG, HBT020, Dimensiune / cantitate: 150608/30****Date comandă**

Numărul de comandă	GG2538 150608/30
GTIN	4067263092971
Clasa articolului	GGN

**Descriere tehnică**

Conținut	250784 HBT020
Viteză de aşchiere $v_c$ Aplicație principală	120 - 240 mm/min
Avans $f$	0,2 - 0,3 mm/rot
Adâncime de tăiere $a_p$	0,55 - 3,75 mm
Număr de bucăți	30
Categorie	HBT020
Sfărâmatore de aşchii	PM
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire

## Accesorii

DNMG 150608 Categorie HBT020

250784 HBT020