

**Insertie rotativă indexabilă cu prelucrare medie DNMG, HBT020, Dimensiune / cantitate: 150608/50****Date comandă**

Numărul de comandă	GG2538 150608/50
GTIN	4067263092988
Clasa articolului	GGN

Descriere tehnică

Adâncime de tăiere a_p	0,55 - 3,75 mm
Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală	120 - 240 mm/min
Avans f	0,2 - 0,3 mm/rot
Număr de bucăți	50
Conținut	250784 HBT020
Categorie	HBT020
Sfărâmatore de aşchii	PM
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire

Accesorii

DNMG 150608 Categorie HBT020

250784 HBT020