


HOLEX**CNMG 120412 DNMG, HBT020, Dimensiune / cantitate: 150608/50**

Date comandă

Numărul de comandă	GG2542 150608/50
GTIN	4067263093046
Clasa articolului	GGN

Descriere tehnică

Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală	100 - 200 mm/min
Adâncime de tăiere a_p	0,55 - 3,75 mm
Avans f	0,3 - 0,5 mm/rot
Număr de bucăți	50
Conținut	250786 HBT020
Categorie	HBT020
Sfărâmător de aşchii	PR
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire

Accesorii

DNMG 150608 Categorie HBT020

250786 HBT020