

HOLEX**CNMG 120412 DNMG, HBT020, Dimensiune / cantitate: 150612/30**

Date comandă

Numărul de comandă	GG2542 150612/30
GTIN	4067263093053
Clasa articolului	GGN

Descriere tehnică

Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală	100 - 200 mm/min
Conținut	250787 HBT020
Adâncime de tăiere a_p	0,8 - 3,75 mm
Avans f	0,3 - 0,5 mm/rot
Număr de bucăți	30
Categorie	HBT020
Sfărâmător de aşchii	PR
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire

Accesorii

DNMG 150612 Categorie HBT020

250787 HBT020