

**Garant**

**Degroșare placă rotativă indexabilă DNMG, HB7020, Dimensiune / cantitate:  
150612/50**

**Date comandă**

Numărul de comandă	GG2539 150612/50
GTIN	4067263093022
Clasa articolului	GGN

**Descriere tehnică**

Avans f	0,3 - 0,5 mm/rot
Viteză de aşchiere $v_c$ Aplicație principală	105 - 260 mm/min
Adâncime de tăiere $a_p$	0,8 - 3,75 mm
Număr de bucăți	50
Conținut	250864 HB7020
Categorie	HB7020
Sfărâmatör de aşchii	SG
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire

## Accesorii

DNMG 150612 Categorie HB7020

250864 HB7020