


**Garant**

**Insertie rotativă indexabilă cu prelucrare medie SNMG, HB7020, Dimensiune/  
cantitate: 150612/30**

**Date comandă**

Numărul de comandă	GG2544 150612/30
GTIN	4067263093152
Clasa articolului	GGN

**Descriere tehnică**

Avans f	0,2 - 0,4 mm/rot
Viteză de aşchiere $v_c$ Aplicație principală	130 - 280 mm/min
Conținut	251232 HB7020
Adâncime de tăiere $a_p$	0,8 - 5,25 mm
Număr de bucăți	30
Categorie	HB7020
Sfărâmatore de aşchii	SM
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire

**Accesorii**

SNMG 150612 Categorie HB7020

251232 HB7020