

Yale

Furtun hidraulic HHC montat / umplut din fabrică, Lungime: 6m



Date comandă

Numărul de comandă	086081 6
GTIN	2050000970351
Clasa articolului	08Y

Descriere

Execuție:

Cu cuplaj hidraulic Cod 086085 Ref. M1 (partea cilindrului) și filet de înșurubare 3/8-NPT (partea pompei). Ø exterior 14 mm; Ø interior 6,3 mm (deschidere nominală); presiune de plesnire 2800 bar; rază minimă de îndoire R = 100 mm.

Se livrează numai cu sisteme hidraulice complete (pompa, cilindru, furtun) de la producător, cu montaj din fabrică, umplere și dezaerare.

Toate componentele montate și anexate corespund **seriei de norme metrice**, ceea ce simplifică în mod considerabil atât lucrările de montare și service, cât și achiziționarea pieselor de schimb.

Compatibilitate 100 % față de toate sistemele hidraulice la 700 bari.

Notă:

Sistemele închise sunt premontate din fabrică, umplute și dezaerate.

Descriere tehnică

Lungime	6 m
Tip produs	Accesoriu hidraulic