


Garant

**Insertie rotativă indexabilă cu prelucrare medie SNMG, HB7020, Dimensiune/
cantitate: 190616/30**

**Date comandă**

Numărul de comandă	GG2544 190616/30
GTIN	4067263093190
Clasa articolului	GGN

Descriere tehnică

Adâncime de tăiere a_p	1,6 - 6,75 mm
Conținut	251238 HB7020
Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală	130 - 280 mm/min
Avans f	0,2 - 0,4 mm/rot
Număr de bucăți	30
Categorie	HB7020
Sfărâmător de aşchii	SM
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire

Accesorii

SNMG 190616 Categorie HB7020

251238 HB7020