

Garant

**Insertie rotativă indexabilă cu prelucrare medie SNMG, HB7020, Dimensiune/
cantitate: 120404/30**

**Date comandă**

Numărul de comandă	GG2544 120404/30
GTIN	4067263093077
Clasa articolului	GGN

Descriere tehnică

Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală	130 - 280 mm/min
Conținut	251222 HB7020
Avans f	0,2 - 0,4 mm/rot
Adâncime de tăiere a_p	0,25 - 4,25 mm
Număr de bucăți	30
Categorie	HB7020
Sfărâmător de aşchii	SM
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire

Accesorii

SNMG 120404 Categorie HB7020

251222 HB7020