


Garant

**Insertie rotativă indexabilă cu prelucrare medie SNMG, HB7020, Dimensiune/
cantitate: 150608/50**

**Date comandă**

Numărul de comandă	GG2544 150608/50
GTIN	4067263093145
Clasa articolului	GGN

Descriere tehnică

Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală	130 - 280 mm/min
Adâncime de tăiere a_p	0,55 - 5,25 mm
Avans f	0,2 - 0,4 mm/rot
Număr de bucăți	50
Conținut	251230 HB7020
Categorie	HB7020
Sfărâmatore de aşchii	SM
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire

Accesorii

SNMG 150608 Categorie HB7020

251230 HB7020