

**Garant**

**Degroșare placă rotativă indexabilă SNMG, HB7020, Dimensiune/cantitate: 120408/50**

**Date comandă**

Numărul de comandă	GG2549 120408/50
GTIN	4067263093268
Clasa articolului	GGN

**Descriere tehnică**

Viteză de aşchiere $v_c$ Aplicație principală	105 - 260 mm/min
Adâncime de tăiere $a_p$	0,55 - 4,25 mm
Avans $f$	0,3 - 0,5 mm/rot
Număr de bucăți	50
Conținut	251324 HB7020
Categorie	HB7020
Sfărâmător de aşchii	SG
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire

**Accesorii**

SNMG 120408 Categorie HB7020

251324 HB7020