

Garant

**Insertie rotativă indexabilă cu prelucrare medie TNMG, HB7020, Dimensiune/
cantitate: 160408/50**

**Date comandă**

Numărul de comandă	GG2555 160408/50
GTIN	4067263093428
Clasa articolului	GGN

Descriere tehnică

Adâncime de tăiere a_p	0,55 - 4 mm
Avans f	0,2 - 0,4 mm/rot
Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală	130 - 280 mm/min
Număr de bucăți	50
Conținut	251544 HB7020
Cod ISO Plăcuță amovibilă	TNMG160408
Categorie	HB7020
Sfărâmatore de aşchii	SM
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire

Accesorii

TNMG 160408 Categorie HB7020

251544 HB7020