

Garant

**Degroșare placă rotativă indexabilă SNMG, HB7020, Dimensiune/cantitate:
150612/50**

**Date comandă**

Numărul de comandă	GG2549 150612/50
GTIN	4067263093305
Clasa articolului	GGN

Descriere tehnică

Adâncime de tăiere a_p	0,8 - 5,25 mm
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	105 - 260 mm/min
Avans f	0,3 - 0,5 mm/rot
Număr de bucăți	50
Conținut	251330 HB7020
Categorie	HB7020
Sfărâmător de așchii	SG
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire

Accesorii

SNMG 150612 Categorie HB7020

251330 HB7020