

Garant

Degroșare placă rotativă indexabilă SNMG, HB7020, Dimensiune/cantitate: 190624/50

**Date comandă**

Numărul de comandă	GG2549 190624/50
GTIN	4067263093367
Clasa articolului	GGN

Descriere tehnică

Avans f	0,3 - 0,5 mm/rot
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	105 - 260 mm/min
Adâncime de tăiere a_p	1,6 - 6,75 mm
Număr de bucăți	50
Conținut	251338 HB7020
Categorie	HB7020
Sfărâmatore de așchii	SG
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire

Accesorii

SNMG 190624 Categorie HB7020

251338 HB7020