

Garant

**Insertie rotativă indexabilă cu prelucrare medie TNMG, HB7020, Dimensiune/
cantitate: 160404/30**

**Date comandă**

Numărul de comandă	GG2555 160404/30
GTIN	4067263093398
Clasa articolului	GGN

Descriere tehnică

Conținut	251542 HB7020
Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală	130 - 280 mm/min
Adâncime de tăiere a_p	0,25 - 4 mm
Avans f	0,2 - 0,4 mm/rot
Număr de bucăți	30
Categorie	HB7020
Sfărâmatore de aşchii	SM
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire

Accesorii

TNMG 160404 Categorie HB7020

251542 HB7020