


Garant

**Insertie rotativă indexabilă cu prelucrare medie WNMG, HB7020, Dimensiune/
cantitate: 080408/30**

**Date comandă**

Numărul de comandă	GG2564 080408/30
GTIN	4067263093596
Clasa articolului	GGN

Descriere tehnică

Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	110 - 280 mm/min
Adâncime de tăiere a_p	0,55 - 2,75 mm
Avans f	0,2 - 0,4 mm/rot
Conținut	252070 HB7020
Număr de bucăți	30
Categorie	HB7020
Sfărâmatore de așchii	SM
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire

Accesorii

WNMG 080408 Categorie HB7020

252070 HB7020