


**Garant**

**Degrosare insert de strunjire WNMG, HB7020, Dimensiune/cantitate:  
080412/50**

**Date comandă**

Numărul de comandă	GG2568 080412/50
GTIN	4067263093749
Clasa articolului	GGN

**Descriere tehnică**

Viteză de așchiere $v_c$ Aplicație principală	85 - 260 mm/min
Adâncime de tăiere $a_p$	0,8 - 2,75 mm
Avans $f$	0,3 - 0,5 mm/rot
Număr de bucăți	50
Conținut	252210 HB7020
Categorie	HB7020
Sfărâmător de așchii	SG
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire

**Accesorii**

WNMG 080412 Categorie HB7020

252210 HB7020