

**Garant****Prelucrare medie a plăcuțelor de strunjire DNMG, HB7130-2, Dimensiune / cantitate: 150612/50****Date comandă**

Numărul de comandă	GG2577 150612/50
GTIN	4067263094326
Clasa articolului	GGN

**Descriere tehnică**

Adâncime de tăiere $a_p$	0,8 - 3,75 mm
Conținut	250764 HB7130-2
Viteză de așchiere $v_c$ Aplicație principală	100 - 170 mm/min
Avans $f$	0,2 - 0,4 mm/rot
Număr de bucăți	50
Categorie	HB7130-2
Sfărâmatör de așchii	VM
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire

## Accesorii

DNMG 150612 Categorie HB7130-2

250764 HB7130-2