

**Garant**

**Freze-disc / de debitat cu arbore Lățime HSS ap = 2,2 mm, Ø D / număr de dinți Z: 125/10mm**

**Date comandă**

Numărul de comandă

218424 125/10

GTIN

4045197533913

Clasa articolului

21P

**Descriere****Execuție:**

Sistem ultraperformant de freze pentru debitat cu posibilități variate de asamblare cu arbore și **disc din oțel** sau cu arbore și **disc HSS de mare precizie și rezistență la temperaturi.**

**Aplicație:**

Pentru canelare și debitare prin frezare. Pentru o acuratețe înaltă la repetare în producția de serie se preferă folosirea discului din HSS.

**Utilizare text publicitar:**

Pentru canelare și debitare prin frezare. Pentru o acuratețe înaltă la repetare în producția de serie se preferă folosirea discului din HSS.

Nr. comandă: 218440 până la 218444 (vezi catalogul principal)

**Atenție:**

Cheia de montaj Cod 279940 se comandă separat.

**Notă:**

Discurile din HSS de schimb pot fi comandate ulterior ca accesorii.

Se pot achiziționa freze-disc / freze de debitat cu Ø de până la D = 200 mm.

**Descriere tehnică**

|                                               |            |
|-----------------------------------------------|------------|
| Ø gulerului $d_1$                             | 58 mm      |
| Ø tăişului $D_c$                              | 125 mm     |
| Lungimea totală $L_{tot}$ pentru $a_p$ 1,5 mm | 64,4 mm    |
| Lungimea totală $L_{tot}$ pentru $a_p$ 2,2 mm | 65 mm      |
| Adâncime maximă de tăiere $a_{e,max}$         | 33,5 mm    |
| Ø orificiu prindere                           | 32 mm      |
| Ø suportului de bază $d_2$                    | 58 mm      |
| Plăcuță amovibilă compatibilă                 | XC.. 1119  |
| Lungimea totală $L_{tot}$ pentru $a_p$ 3,1 mm | 65,8 mm    |
| Număr de dinți Z                              | 10         |
| Tip de coadă                                  | cu alezaj  |
| Materialul sculei                             | HSS        |
| Răcire interioară                             | nu         |
| Tip produs                                    | Freză-disc |