

Garant**Insertie rotativă indexabilă cu prelucrare medie KNUX, HB7020, Dimensiune / cantitate: 160405R/50****Date comandă**

Numărul de comandă	GG2541 160405R/50
GTIN	4067263094562
Clasa articolului	GGN

Descriere tehnică

Avans f	0,2 - 0,5 mm/rot
Adâncime de tăiere a _p	0,35 - 4 mm
Viteză de aşchiere v _c Aplicație principală	120 - 250 mm/min
Număr de bucăți	50
Conținut	251030 HB7020
Categorie	HB7020
Sfărâmător de aşchii	SM
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire

Accesorii

KNUX 160405R Categorie HB7020	251030 HB7020
-------------------------------	---------------