

**Garant****Prelucrare medie a plăcuțelor de strunjire CCMT, HB7020, Dimensiune / cantitate: 09T304/50****Date comandă**

Numărul de comandă	GG2620 09T304/50
GTIN	4067263095200
Clasa articolului	GGN

**Descriere tehnică**

Conținut	260150 HB7020
Viteză de așchiere $v_c$ Aplicație principală	130 - 280 mm/min
Avans $f$	0,1 - 0,25 mm/rot
Adâncime de tăiere $a_p$	0,25 - 3,25 mm
Număr de bucăți	50
Categorie	HB7020
Sfărâmatore de așchii	SM
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire

## Accesorii

CC.T 09T304 Categorie HB7020

260150 HB7020