


SEKT 1204 AFTN, HB725, Tip: UNI**Date comandă**

Numărul de comandă	214312 UNI
GTIN	4067263095286
Clasa articolului	21A

Descriere**Notă:**

Valori de referință pentru $a_e = 0,5 \dots 1 \times D$ / $a_{p_{max}} = 3,5$ mm.

Descriere tehnică

Tip	UNI
Grosime plăcuță E	4,76 mm
Cod ISO Plăcuță amovibilă	SEKT 1204 AFTN
Categorie	HB725
Materialul sculei	Carbură
Numărul de schimbări / tășuri	4
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru frezare

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V_c	Cod ISO
Alu > 10% Si	indicat în anumite condiții	450 m/min	N
Oțel < 500 N/mm ²	recomandat	280 m/min	P
Oțel < 750 N/mm ²	recomandat	260 m/min	P
Oțel < 900 N/mm ²	recomandat	240 m/min	P
Oțel < 1100 N/mm ²	recomandat	160 m/min	P
Oțel < 1400 N/mm ²	recomandat	120 m/min	P
Oțel < 55 HRC	indicat în anumite condiții	30 m/min	H
INOX < 900 N/mm ²	recomandat	190 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	recomandat	130 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	indicat în anumite condiții	45 m/min	S
GG(G)	indicat în anumite condiții	170 m/min	K
Umiditate maximă	indicat în anumite condiții		
Uscat	recomandat		