

Garant**Prelucrare medie a plăcuțelor de strunjire DCMT, HB7020, Dimensiune / cantitate: 11T308/30****Date comandă**

Numărul de comandă	GG2624 11T308/30
GTIN	4067263095477
Clasa articolului	GGN

Descriere tehnică

Avans f	0,1 - 0,25 mm/rot
Conținut	260464 HB7020
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	130 - 280 mm/min
Adâncime de tăiere a_p	0,55 - 2,75 mm
Număr de bucăți	30
Categorie	HB7020
Sfărâmător de așchii	SM
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire

Accesorii

DC.T 11T308 Categorie HB7020

260464 HB7020