

Garant**Prelucrare medie a plăcuțelor de strunjire DCMT, HB7020, Dimensiune / cantitate: 11T302/30****Date comandă**

Numărul de comandă	GG2624 11T302/30
GTIN	4067263095439
Clasa articolului	GGN

Descriere tehnică

Avans f	0,1 - 0,25 mm/rot
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	130 - 280 mm/min
Conținut	260458 HB7020
Adâncime de tăiere a_p	0,15 - 2,75 mm
Număr de bucăți	30
Categorie	HB7020
Sfărâmător de așchii	SM
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire

Accesorii

DC.T 11T302 Categorie HB7020

260458 HB7020