

Garant

Insertie rotativă indexabilă cu prelucrare medie TCMT, HB7020, Dimensiune / cantitate: 110202/30

**Date comandă**

Numărul de comandă	GG2632 110202/30
GTIN	4067263095712
Clasa articolului	GGN

Descriere tehnică

Adâncime de tăiere a_p	0,15 - 2,75 mm
Avans f	0,1 - 0,25 mm/rot
Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală	130 - 280 mm/min
Conținut	260980 HB7020
Număr de bucăți	30
Categorie	HB7020
Sfărâmatore de aşchii	SM
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire

Accesorii

TC.T 110202 Categorie HB7020

260980 HB7020