

**Garant****Insertie rotativă indexabilă cu prelucrare medie VBMT, HB7020, Dimensiune / cantitate: 160404/30****Date comandă**

Numărul de comandă	GG2636 160404/30
GTIN	4067263095873
Clasa articolului	GGN

**Descriere tehnică**

Conținut	261232 HB7020
Avans f	0,1 - 0,25 mm/rot
Viteză de aşchiere $v_c$ Aplicație principală	130 - 280 mm/min
Adâncime de tăiere $a_p$	0,25 - 2,5 mm
Număr de bucăți	30
Cod ISO Plăcuță amovibilă	VBMT160404
Categorie	HB7020
Sfărâmător de aşchii	SM
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire

---

## Accesorii

VB.T 160404 Categorie HB7020

261232 HB7020