

Garant

Insertie rotativă indexabilă cu prelucrare medie TCMT, HB7020, Dimensiune / cantitate: 16T304/30

**Date comandă**

Numărul de comandă	GG2632 16T304/30
GTIN	4067263095750
Clasa articolului	GGN

Descriere tehnică

Avans f	0,1 - 0,25 mm/rot
Conținut	260986 HB7020
Adâncime de tăiere a _p	0,25 - 4 mm
Viteză de aşchiere v _c Aplicație principală	130 - 280 mm/min
Număr de bucăți	30
Categorie	HB7020
Sfărâmatör de aşchii	SM
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire

Accesorii

TC.T 16T304 Categorie HB7020

260986 HB7020