

**Garant**

**Insertie rotativă indexabilă cu prelucrare medie TCMT, HB7020, Dimensiune / cantitate: 110202/50**

**Date comandă**

Numărul de comandă	GG2632 110202/50
GTIN	4067263095729
Clasa articolului	GGN

**Descriere tehnică**

Conținut	260980 HB7020
Avans f	0,1 - 0,25 mm/rot
Viteză de aşchiere $v_c$ Aplicație principală	130 - 280 mm/min
Adâncime de tăiere $a_p$	0,15 - 2,75 mm
Număr de bucăți	50
Categorie	HB7020
Sfărâmatör de aşchii	SM
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire

**Accesorii**

TC.T 110202 Categorie HB7020

260980 HB7020