

**Garant**

**Insertie rotativă indexabilă cu prelucrare medie VBMT, HB7020, Dimensiune / cantitate: 110304/50**

**Date comandă**

|                    |                  |
|--------------------|------------------|
| Numărul de comandă | GG2636 110304/50 |
| GTIN               | 4067263095866    |
| Clasa articolului  | GGN              |

**Descriere tehnică**

|  |                                    |
|--|------------------------------------|
| Conținut   | 261224 HB7020                      |
| Avans f  | 0,1 - 0,25 mm/rot                  |
| Adâncime de tăiere a <sub>p</sub>                      | 0,25 - 1,75 mm                     |
| Viteză de aşchiere v <sub>c</sub> Aplicație principală | 130 - 280 mm/min                   |
| Număr de bucăți  | 50                                 |
| Categorie  | HB7020                             |
| Sfărâmatör de aşchii                                   | SM                                 |
| Tip produs   | Plăcuță amovibilă pentru strunjire |

## Accesorii

VB.T 110304 Categorie HB7020

261224 HB7020