

Garant

Insertie rotativă indexabilă cu prelucrare medie VBMT, HB7020, Dimensiune / cantitate: 160408/50

**Date comandă**

Numărul de comandă	GG2636 160408/50
GTIN	4067263095903
Clasa articolului	GGN

Descriere tehnică

Adâncime de tăiere a_p	0,55 - 2,5 mm
Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală	130 - 280 mm/min
Avans f	0,1 - 0,25 mm/rot
Conținut	261234 HB7020
Număr de bucăți	50
Cod ISO Plăcuță amovibilă	VBMT160408
Categorie	HB7020
Sfărâmatore de aşchii	SM
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire

Accesorii

VB.T 160408 Categorie HB7020

261234 HB7020