

Garant**Insertie rotativă indexabilă cu prelucrare medie VBMT, HB7020, Dimensiune / cantitate: 110304/30****Date comandă**

Numărul de comandă	GG2636 110304/30
GTIN	4067263095859
Clasa articolului	GGN

Descriere tehnică

Adâncime de tăiere a_p	0,25 - 1,75 mm
Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală	130 - 280 mm/min
Avans f	0,1 - 0,25 mm/rot
Conținut	261224 HB7020
Număr de bucăți	30
Categorie	HB7020
Sfărâmatör de aşchii	SM
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire

Accesorii

VB.T 110304 Categorie HB7020

261224 HB7020