

Garant**Insertie rotativă indexabilă cu prelucrare medie VBMT, HB7020, Dimensiune / cantitate: 160404/50****Date comandă**

Numărul de comandă	GG2636 160404/50
GTIN	4067263095880
Clasa articolului	GGN

Descriere tehnică

Conținut	261232 HB7020
Adâncime de tăiere a_p	0,25 - 2,5 mm
Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală	130 - 280 mm/min
Avans f	0,1 - 0,25 mm/rot
Număr de bucăți	50
Cod ISO Plăcuță amovibilă	VBMT160404
Categorie	HB7020
Sfărământor de aşchii	SM
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire

Accesorii

VB.T 160404 Categorie HB7020

261232 HB7020