

**Insertie de strunjire cu prelucrare medie VCMT, HBT020, Dimensiune / cantitate: 160404/50****Date comandă**

| | |
|--------------------|------------------|
| Numărul de comandă | GG2643 160404/50 |
| GTIN | 4067263096061 |
| Clasa articolului | GGN |

Descriere tehnică

| | |
|---|------------------------------------|
| Adâncime de tăiere a_p | 0,25 - 2,5 mm |
| Conținut | 261474 HBT020 |
| Avans f | 0,2 - 0,3 mm/rot |
| Viteză de așchiere v_c Aplicație principală | 120 - 240 mm/min |
| Număr de bucăți | 50 |
| Categorie | HBT020 |
| Sfărâmatore de așchii | PM |
| Tip produs | Plăcuță amovibilă pentru strunjire |

Accesorii

VCMT 160404 Categorie HBT020

261474 HBT020