

HOLEX**Insertie rotativă indexabilă cu prelucrare medie VBMT, HBT020, Dimensiune / cantitate: 110304/50****Date comandă**

Numărul de comandă	GG2639 110304/50
GTIN	4067263095927
Clasa articolului	GGN

Descriere tehnică

Adâncime de tăiere a_p	0,25 - 1,75 mm
Avans f	0,2 - 0,3 mm/rot
Conținut	261252 HBT020
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	120 - 240 mm/min
Număr de bucăți	50
Categorie	HBT020
Sfărâmător de așchii	PM
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire

Accesorii

VBMT 110304 Categorie HBT020

261252 HBT020